

品番：EA764AB-268

品名：365x151x 34mm 有線キーボード(コンパクト)



販売価格	2,050円(税抜)／2,255円(税込)		
カタログ価格	2,050円(税抜)／2,255円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/04 14:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1922ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	TK-FCM103BK
インターフェイス	USB	テンキー	無
対応OS	Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	カラー	ブラック
サイズ	364.3(W)×150.8(D)×33.5(H)mm (スタンド含まず) 364.3(W)×150.8(D)×42.0(H)mm (スタンド時) ※ケーブル除く	重量	約527g(ケーブル含む)
ケーブル長	1.5m	コネクタ形状	USB(A)オス
対応機種	USBポートを装備したWindows OS搭載機	キー配列	92キー(日本語配列)
キータイプ	メンブレン	キーピッチ	19.0mm
キーストローク	3.5mm	電源方式	USBバスパワー
サイズ分類	テンキーレスサイズ	VCCI classB対応	○

大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。

電池が不要で、PCに挿すだけですぐに使用することができる有線接続タイプです。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 PCに挿すだけのカンタン接続で、すぐに使用することができる有線コンパクトキーボード。
デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。
キートップをラバードームで支える構造となっておりキーストロークは深めで、しっかりとしたタッチ感です。
キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。また、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。また、スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。 ※防水設計ではありません。
長さ1.5mのケーブルを採用しており、デスクトップPCなどでも余裕のある配線が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.