

品番：EA764AB-270

品名：89x135x 27mm Bluetoothキーボード(静音)



販売価格	7,160円(税抜)／7,876円(税込)		
カタログ価格	7,160円(税抜)／7,876円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/26 11:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1871ページ		



本格静音設計で音が気になる場所や時間帯での使用に最適！
さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様
USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth(R)静音テンキーパッド

仕様

メーカー	エレコム	型番	TK-TBM023SKBK
対応OS	Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	対応機種	Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、Chrome OS搭載機
インターフェイス	Bluetooth 5.1 Class2	カラー	ブラック
電源	単4電池×1本(付属)	サイズ	89.3(W)×135.3(D)×26.6(H)mm
重量	約80g(電池含まず)	電波到達距離	磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
接続方式	Bluetooth(R)無線方式	通信方式	GFSK方式

電波周波数	2.4GHz帯	接続可能台数	1台のみ
キータイプ	メンブレン	キー配列	20キー
キーピッチ	19mm	キーストローク	2mm
電池寿命	アルカリ乾電池使用時の目安:10ヶ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定	対応プロファイル	HOGP(HID Over GATT Profile)
適合規格	Bluetooth 5.1 Class2		
抗菌加工			
音が気になる場所や時間帯での使用に最適なBluetooth(R)静音テンキーパッドです。			
各キートップに装着したシリコンラバーによって従来品と比べて打鍵音を9割以上低減。公共施設や会議室、夜中や朝方など音が気になる場所や時間帯での使用に最適です。			
独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、Chrome OS、macOSで使用可能です。			
抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーパッド筐体、印刷部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。			
打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用しています。			
Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字の入力に便利な[00]キーが付いています。			
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機構を搭載しています。(防水設計ではありません)			
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。			
キートップをラバードームで支える“メンブレン方式”を採用しています。			
Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンなどの端末で、USBポートをふさがずに接続できます。レシーバが不要なため、USBポートが少ない薄型パソコンやタブレットにもおすすめです。			
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。また、接続状況、電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。			
専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.