

品番：EA764AB-2BB

品名：USB2.0/2ポートハブ付テンキーボード(ブラック)



販売価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
カタログ価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 17:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1871ページ		



マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!

2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード

仕様

メーカー	エレコム	型番	TK-TCM012BK
対応OS	Windows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP (SP3)	対応機種	USBポートを装備したWindows搭載機
カラー	ブラック	インターフェイス	USB
サイズ	90(W)×140(D)×23.5(H)mm(ケーブル除く)	重量	約114g
ケーブル長	0.5m	USBポート数	2ポート
コネクタ形状	USB[A]	キータイプ	メンブレン
キー配列	20キー	キーピッチ	19mm
キーストローク	2.3mm	アップストリーム(パソコン側)ポート数	1ポート
ダウンストリーム(HUB側)ポート数	(USB2.0)×2	電源方式	USBバスパワー
供給可能電流	100mA未満/1ポート		

2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウスなどのUSB機器を2台まで接続できるテンキーボードです。

最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。

USB接続なので、パソコンの電源がオンの状態でも抜き差しが可能です。

NumLock問題をハードウェアで解決しており、対策ソフトのインストールは不要です。

Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字の入力に便利な[00]キーを装備しています。

NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています。

専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。

大きなキーで入力効率が向上します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.