

品番：EA764AB-42A

品名：441x143x35mm キーボード(抗菌防水仕様)



販売価格	6,700円(税抜) / 7,370円(税込)		
カタログ価格	6,700円(税抜) / 7,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/02 22:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1922ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SKB-BS6BK
インターフェイス	USB	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7
サイズ	441(W)×143(D)×35(H)mm	重量	660g
ケーブル長	1.5m	キー数	109キー
キーピッチ	19mm	キー配列	日本語109A配列
コネクタ形状	USB Aコネクタ	キーストローク	4.0±0.5mm
動作力	55±15g	キースイッチ	メンブレン

使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。

キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様です。

抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。

IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。

文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。

文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。

打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。

接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。

※JIS Z 2801「抗菌加工製品—抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。

<使用上のご注意>

※消毒を行う場合は消毒液を直接製品にかけず、マイクロファイバーの布にをしみこませ、キーボード表面を軽く拭いてください。

※本体に水滴が付着したまま放置しないでください。水で濡れた場合は、本体を振るなどして水を取り除き、本体から出た水分を乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。

※本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応していません。真水・水道水以外の水分（コーヒー・ジュースなど）が付着した場合は、速やかに常温の水道水（やや弱めの流水（6リットル／分以下））で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。

※耐水圧設計ではありませんので、規定（IP55）を超える強い水流（例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を当てたり、水中に沈めないでください。

※洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

※本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。

※ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.