

品番：EA764AC-100

品名：USB変換アダプター-(TypeC-HDMI/DPaltモード対応)



販売価格	6,740円(税抜) / 7,414円(税込)		
カタログ価格	6,740円(税抜) / 7,414円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/06 01:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1933ページ		



映像出力可能なタイプのType-Cから HDMIディスプレイに出力するための変換アダプタ 4K@60Hz対応

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-ALCPHD01
サイズ(W×D×H)mm	44.5×44.5×14.7	カラー	ブラック
ケーブル長	11cm	ケーブル径	約3.8mm
コネクタ	USB Type-C オス-HDMI(A)メス	最大解像度	3840×2160(4K60Hz対応)
対応機種	各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3 (USB Type-C)ポートを持つ機種)		

映像出力可能なUSB Type-Cポートを搭載したパソコン本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。

「Displayport Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード ※以下、DP alt modeと記載)」に準拠しているUSB Type-Cポートに接続し、HDMIの映像信号に変換するアダプタケーブルです。

Premium HDMIに対応しています。パソコンのグラフィックス性能が対応している機種なら、最大4K/60Hzの解像度での出力が可能です。※パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイが全て4K/60Hzに対応している必要があります。

外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。

デジタル音声出力に対応しています。

映像出力可能なタイプのType-CからHDMIに出力するための変換アダプタ。

代替品

	<p><b>品番</b> EA764AC-105A</p> <p><b>コメント</b> ケーブル長:約15cm</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.