

品番：EA764AC-105

品名：USB変換アダプター(TypeC-HDMI/DPAltモード対応)



販売価格	7,310円(税抜) / 8,041円(税込)		
カタログ価格	7,310円(税抜) / 8,041円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 14:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1933ページ		



Type-C(ALTモード)ポートからHDMI入力のテレビやディスプレイに出力するための変換アダプタ HDR対応

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-ALCHDR01
サイズ(W×D×H)mm	32×45×14	カラー	ブラック(ケーブル/ブラック、カバー/ダークシルバー)
ケーブル長	15cm	コネクタ	USB Type-C オス-HDMI(A)メス
HDCP	HDCP1.4/HDCP2.2対応	最大解像度	3840×2160(4K60Hz対応)
対応機種	各社パソコン、タブレットなど Type-C端子(DisplayPort ALTモード対応)を持つ機種		

映像出力可能なタイプのType-CからHDMIに出力するための変換アダプタ。

DisplayPort ALTモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを接続するための変換アダプタです。

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクターなどに映像や音声を出力することができます。

HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。

ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。

Type-C(ALTモード)ポートからHDMI入力のテレビやディスプレイに出力するための変換アダプタ HDR対応

代替品

	<p>品番 EA764AC-105A コメント 違い:インターフェイス・外観・サイズ 他</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.