

品番：EA764AC-107

品名：USB変換マルチアダプター-(TypeC-/DPaltモード対応)



販売価格	13,600円(税抜)／14,960円(税込)			
カタログ価格	13,600円(税抜)／14,960円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/29 04:00現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

Type-CからHDMI出力(4K/30Hz対応)+USBポート+LANポート+PD充電ポート付きのマルチアダプタ。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-ALCMHL
サイズ(W×D×H)mm	97.6×52.3×16.6	電源	バスパワー/セルフパワー※ACアダプタは付属していません。端末本体に付属のPD対応ACアダプタをご使用ください。
カラー	ホワイト	コネクタ	USB Type-Cオス-HDMI(タイプA)メス、USB Type-A (USB3.2 Gen1)メス、USB Type-C メス(USB PD60W)、RJ-45
最大解像度	3840×2160 (4K30Hz対応)	ケーブル長	11cm
対応機種	各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3 (USB Type-C)ポートを持つ機種)		

映像出力可能なUSB Type-Cポートを搭載したパソコン本体を、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。HDMI出力ポートのほかに、USB3.0ポート、Type-Cポート (PD充電用)、LANポートがついたマルチアダプタです

「DisplayPort Alternate Mode (ディスプレイポート オルタネートモード※以下、DP alt modeと記載)」に準拠しているUSB Type-Cポートに接続し、HDMIの映像信号に変換するアダプタです。

パソコンのグラフィックス性能が対応している機種なら、最大4K/30Hzの解像度での出力が可能です。※パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイが全て4K/30Hzに対応する必要があります。

USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)/2.0/1.1のUSB周辺機器を接続できるUSBポート(USB3.0 Aメス)です。
USB PD(最大60W)に対応したUSB Type-C充電ポートを搭載しています。パソコン・端末用のACアダプタを使って電源と接続することで、パソコン・端末に充電しながら画面出力することができます。
MacBook(Early 2015/Early 2016)のようにType-Cポートで充電可能な本体では、HDMIで出力しながら、本体の充電を行うことができます。※パソコン本体がType-Cからの充電に対応している機種のみ。
ギガビット(1000BASE-T)対応のLANポート付きでストレスの少ない高速転送を実現します。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
HDMIポートからのデジタル音声出力対応です。
映像出力可能なUSB Type-CからHDMI、USB Type-A、USB Type-C、LANポートに出力する変換アダプタ。
Type-CからHDMI出力(4K/30Hz対応)+USBポート+LANポート+PD充電ポート付きのマルチ アダプタ。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.