

品番：EA764AC-107A

品名：USB変換マルチアダプター-(TypeC-/DPaltt-ト`対応)



販売価格	11,400円(税抜)／12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜)／12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 16:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH16BK
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム ※USB PD 60W対応) USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)	ケーブル長	15cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン (USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種)	対応OS	Windows 11・10(64bit/32bit) macOS 12・11、macOS 10.12～10.15 iPadOS 13～14 Chrome OS
最大解像度	3840×2160(4K30Hz対応)	インターフェース	USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1 上位互換) ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	電源	バスパワー/セルフパワー ※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。

			※ACアダプタは付属していません。セルフパワーとして使用する場合はパソコン本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。
供給電流	最大830mA(全ポート合計) ※バスパワー時 ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。	PD仕様	60W
規格 (LANポート部)	IEEE 802.3 (10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (1000BASE-T)	通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アクセス方式	CSMA/CD	ポート構成	RJ-45ポート (Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
電源電圧	5V	サイズ	90 (W) × 60 (D) × 16 (H) mm
重量	約60g		
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。			
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。			
USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。			
ギガビットのLANに対応しています。			
「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード) を実現できます。			
USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) のスーパースピードモード (5Gbps) 〈理論値〉に対応しています。 ※USB 3.2 Gen2には対応していません。			
USB Type-Cでの「USB Power Delivery (USB PD)」に対応しており、本製品経由で接続したパソコンへの給電も可能です。 ※USB PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。			
PD・データ転送両対応のType-Cポートです。			
<ご購入前にご確認ください> ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) (5Gbps) [理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)に対応しておりますがUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)の理論値 (5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB Type-C接続のモニターには対応していません。 対応情報			
映像出力可能なUSB Type-CからHDMI、USB Type-A、USB Type-C、LANポートに出力する変換アダプタ			

