

品番：EA764AC-110

品名：USB変換マルチアダプター-(TypeC-/DPAltモード対応)



販売価格	20,300円(税抜)／ 22,330円(税込)			
カタログ価格	20,300円(税抜)／22,330円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/12/16 13:35現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

USBTypeC- HDMI4K/60Hz対応+USB3.0+ギガビットイーサネット+USBtype-C給電対応 マルチ変換アダプタ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-ALCMH60L
サイズ(W×D×H)mm	66×102×16	電源	バスパワー/セルフパワー※ACアダプタは付属していません。端末本体に付属のPD対応ACアダプタをご使用ください。
カラー	ブラック	USB規格	USB2.0 (4K/60Hz HDMI2.0モード時)USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0 (4K/30Hz HDMI1.4bモード時)
コネクタ	USB Type-C オス-HDMI(タイプA)メス、USB Type-A (USB3.2 Gen1)メス×2、USB Type-C メス(USB PD60W)、RJ-45	最大解像度	4K/60Hz
ケーブル長	14cm	対応機種	各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3 (USB Type-C)ポートを持つ機種)
DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコン・タブレットにHDMIの入力端子を持つテレビ・ディスプレイモニター・プロジェクターなどを直接接続するためのマルチ変換アダプタです。(PD充電用Type-Cポート・有線LANポート・USBポート付き)			
映像出力可能なUSB Type-Cポートを搭載したパソコン本体をHDMI端子を持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。HDMI出力ポートのほかに、PD充電用のType-Cポート、LANポート、USB3.0/2.0ポートがついたマルチアダプタです。			

HDMI4K/60Hz(HDMI2.0)対応。HDMIでは最大4K/60Hzの解像度での出力が可能です。(HDMI出力は本製品のスイッチによって最大4K/60Hz、最大4K/30Hzの切り替えが可能)
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
HDMIポートからのデジタル音声出力に対応しています。
USB3.0/2.0/1.1のUSB周辺機器を接続できるUSBポート(USBAメスコネクタ)付きです。※4K/60Hz(HDMI2.0)モード時はUSB2.0での動作、4K/30Hz(HDMI1.4b)モード時はUSB3.2 Gen1で動作します。
充電対応のUSB Type-Cポート付なので、MacBookのようにType-Cポートで充電可能な本体では、このポートにパソコン本体のACアダプタを接続することで、HDMIで出力しながら本体の充電ができるPD(Power Delivery)給電にも対応しています。※パソコン本体がType-Cからの充電に対応している機種のみになります。
ギガビット(1000BASE-T)対応のLANポート付きでストレスの少ない高速転送を実現します。
映像出力可能なUSB Type-CからHDMI、USB Type-A、USB Type-C、LANポートに出力する変換アダプタ。
USBTypeC- HDMI4K/60Hz対応+USB3.0+ギガビットイーサネット+USBtype-C給電対応 マルチ変換アダプタ

代替品

	品番	EA764BY-163
	コメント	総ポート数:5ポート

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.