

品番：EA764AC-111A

品名：USB変換マルチアダプター-(TypeC-/DPaltt-ト`対応)



販売価格	13,400円(税抜)／ 14,740円(税込)		
カタログ価格	13,400円(税抜)／14,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/09 00:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH30BK
サイズ(W×D×H)mm	103×52×15	電源	セルフパワー・バスパワー両対応 ※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
カラー	ブラック	ケーブル長	約50cm
コネクタ	USB Type-C オス-HDMI(タイプA)メス、VGA(ミニD-sub15pin)メス、USB Type-A (USB3.2 Gen1)メス、USB Type-C メス(USB PD60W)、RJ-45	最大解像度	HDMI3840×2160(4K/30Hz対応) VGA1920×1200/60Hz対応。※同時に使用することはできません。
対応機種	各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3	付属品	面ファスナー

	(USB Type-C)ポートを持つ機種)	
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。		
面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。		
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます		
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。		
USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。		
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。		
ギガビットのLANに対応しています。		
VGAポートを搭載しVGA対応のモニタへの出力もできます。		
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。		
PD・データ転送両対応のType-Cポートです。		

代替品

	品番	EA764BY-156
	コメント	同一品のため

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.