

品番：EA764AC-113

品名：USB変換アダプター(TypeC-HDMI/DPAIt対応)



販売価格	3,280円(税抜) / 3,608円(税込)		
カタログ価格	3,280円(税抜) / 3,608円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/08 22:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



DisplayPortAltモード対応USBType-CからHDMIディスプレイに出力するための変換アダプタ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-ALCHD02
インターフェース規格	USB 5Gbps(3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠	コネクタ形状(パソコン接続側)	USB Type-C
電源	バスパワー	ポート形状	HDMIタイプA(19pin)メス
対応解像度	最大表示解像度/HDMI側 3840×2160/30Hz ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。	最大対応解像度	4K/30Hz
HDCP	HDCP1.4	HDMI規格	HDMI1.4
消費電流	150mA	ケーブル長	0.2m
ケーブル径	4.3mm	サイズ	W44×D23×H12mm
重量	約22g	シールド方法	3重シールド
対応機種	【対応パソコン】 USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン	対応OS	Windows 11・10 macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 iPadOS 13、13.4、14、14.5、15、16、

	【対応出力機器】 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど		17、18 ChromeOS
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。			
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。			
4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 ※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 ※すべての機器で動作を保証するものではありません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.