

品番：EA764AC-131

品名：USB変換アダプター-(TypeA-3.5mm 4極ミニジャック)



販売価格	6,200円(税抜)／ 6,820円(税込)		
カタログ価格	6,200円(税抜)／6,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/13 02:18現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

スマートフォンやタブレット用の4極ヘッドセットがパソコンのUSBに接続できる変換アダプタ。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-ADUSB4
インターフェース	USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)	ケーブル長	38cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン Surface Pro(2017)	サイズ(W×D×H)mm	29×12×70
周波数特性	20～20000Hz	サンプリングレート	44.1kHz/48kHz
音声入出力端子	3.5mm4極ミニジャック×1	ビット深度	16Bit
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.0～10.11 Chrome OS		

- スマートフォンやタブレット用の4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。
- サウンドカードやドライバは不要で、USBポートに差し込むだけの簡単接続です。
- パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。
- マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。

マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。

代替品

	品番 EA764AC-131A コメント 変更点:型番,JANコード
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.