

品番：EA764AC-47

品名：USBケーブル1m(A-C/2.0対応/温度検知)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,410円(税抜) / 2,651円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,410円(税抜) / 2,651円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/27 22:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



自動で電流を遮断するブレーカー搭載のUSBケーブル

### 仕様

|  |  |         |                       |
|--|--|---------|-----------------------|
| コネクタ形状   | USB-Aオス - USB Type-Cオス   | 長さ      | 1m※コネクター含まず           |
| 太さ   | 約4.2mm   | カラー     | ホワイト                  |
| 対応機種   | USB-Aポート搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど | 規格      | Hi-Speed USB (USB2.0) |
| 対応転送速度   | 最大480Mbps ※理論値   | 対応電圧/電流 | 最大5V/3A(15W)          |
| 安心と使いやすさを両立!異物の挟み込みや水濡れなどの意図しない接続によるショートや発熱・発火を検知し、自動で電流を遮断するブレーカーを搭載 (Thermal Protection for Cable) |  |         |                       |
| なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用  |  |         |                       |
| AC充電器やモバイルバッテリー、スマートフォン、パソコン、タブレットなど、USB Type-Cポート搭載の機器同士を接続して、充電やデータ転送可能                            |  |         |                       |
| 最大480Mbpsの高速データ転送が可能   |  |         |                       |
| USB2.0(Hi-Speed)対応   |  |         |                       |
| 最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能。※USB Power Delivery非対応   |  |         |                       |
| サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用   |  |         |                       |

安全性を高める難燃性の素材を使用

規格や対応電力などの印字付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.