


品番：EA764AC-58A

品名：3.0m USBケーブル(C-C/2.0/PD対応)

				販売価格	2,180円(税抜)／2,398円(税込)		
				カタログ価格	2,180円(税抜)／2,398円(税込)		
				在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 04:31現在)		
				商品入数	1	販売単位	本
				カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-CCP6030BK
コネクタ形状	USB2.0(C)オス-USB(C)オス	長さ	3.0m
対応機種	USBポート(Cメスタイプ)を持つパソコン、タブレット USBコネクタ(Cメスタイプ)を持つ周辺機器 各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズ、各社タブレットなど	カラー	ブラック
ケーブル径	φ4.2mm	線材規格(UL)	UL 2725
仕様	USB PD(USB Power Delivery)対応 最大PD60W(DC20V/3A)	規格	USB2.0/USB1.1
認証有無	有	重量	105.2g
線材難燃性	VW-1	被覆材質	PVC
最小曲げ半径	13mm	シールド数	2重シールド

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォンなどと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケー

ブルです。
両面挿せるUSB Type-Cコネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン（コンタクト）を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)
USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPCなどを急速充電することができます。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
※DisplayPort Alternate Modeには対応していないため、映像出力はできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.