

品番：EA764AC-67A

品名：3.0m USBケーブル(C-A/2.0対応)



販売価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
カタログ価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 16:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-CA30BK
コネクタ形状	USB(C)オス-USB2.0(A)オス	ケーブル長	約3m(コネクタの長さも含む)
ケーブル直径	約4.2mm	線材規格	UL2725
充電仕様	最大15W(5V/3A)	規格	USB2.0/USB1.1
重量	約107g	線材難燃性	VW-1
被覆材質	PVC	カラー	ブラック
シールド数	2重シールド		

USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。

最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。

USB-IF(USB Implementers Forum)認証品。

最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。

ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。

二重シールド構造により、外部ノイズの影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。

鍍にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.