

品番：EA764AC-70AA

品名：0.8m 充電・通信ケーブル(急速充電対応)

	販売価格	1,620円(税抜)／1,782円(税込)		
	カタログ価格	1,620円(税抜)／1,782円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/02 16:36現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	1927ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	MPA-AMB2U08BK
コネクタ形状	USB (A) オス-USB (Micro-B) オス	長さ	0.8m
対応機種	USB(A)オス側:USB (A) 端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB (Micro-B) 端子を持つスマートフォンなど	規格	USB2.0規格 (HI-SPEEDモード) 準
転送速度	480Mbps	カラー	ブラック
電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。			
パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 ※パソコンとの接続時は超急速充電できません。			
EUの「RoHS指令 (電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠 (10物質) した、環境にやさしい製品です。			
USB (Aタイプ:メス) のインターフェースを持つ充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB (MicroBタイプ:メス) のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。			
高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 ※スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 ※安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。			
外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。			
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。			

表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。

難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.