

品番：EA764AC-72A

品名：1.5m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,650円(税抜) / 1,815円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,650円(税抜) / 1,815円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/23 08:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------|---|--------|---------------------------|
| メーカー | エレコム | 型番 | MPA-AMB2U15BK |
| 対応機種 | USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど | コネクタ形状 | USB(A)オス - USB(Micro-B)オス |
| コード長(m) | 1.5 | 規格 | USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 |
| 転送速度 | 480Mbps | | |

USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つ充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。

EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。

サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。

外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。

パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。

RoHS対応品

代替品



品番 EA764AC-73A

コメント 長さ:2.0m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.