

品番：EA764AC-81

品名：5m DisplayPortAltモード` TypeCケーブル(3.1)



※写真は実際の製品と異なる場合があります。

販売価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
カタログ価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 22:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1891ページ		



USB Type-C DisplayPort ALTモード対応 ACTIVEケーブル5m

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KC-ALCCA1250
コネクタ形状	USB(C)オス-USB(C)オス	ケーブル長	約5m
対応機種	各社パソコン、タブレット、Apple MacBook、MacBook Proシリーズ、DisplayPort Altモード対応のType-C 入力ポートを持つ各社ディスプレイ、プロジェクター、テレビなど	カラー	ブラック
ケーブル径	約4.9mm	USB PD(USB Power Delivery)	60W対応(最大 DC20V/3A)

Type-C (DisplayPort Altモード対応) のアクティブケーブルです。

伝送域幅16.2Gbps(各レーン8.1Gbps×2) DisplayPort Altモード (Ver.1.4) のHBR3伝送帯域16.2Gbps(8.1Gbps×2レーン)をサポートしています。

Type-C (DisplayPort Altモード対応) 搭載のパソコンと、Type-C (DisplayPort Altモード対応) の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。

USB PD対応USB PD最大60W(3A)に対応しています。

USB3.2 Gen2対応USBの信号伝送ではUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.