

品番：EA764AC-87

品名：3.0m TypeC-HDMI変換ケーブル



販売価格	8,440円(税抜)／9,284円(税込)			
カタログ価格	8,440円(税抜)／9,284円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/01 19:39現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル 3m 4K/60Hz

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KC-ALCHD30
カラー	ブラック	ケーブル長	約3m
ケーブル径	約4.8mm	準拠規格	DisplayPort Altモード/HDMI 2.0
対応機種	各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3 (USB Type-C) ポートを持つ機種)	最大解像度	3840×2160 (4K60Hz対応)
コネクタ	USB(C)オス-HDMIオス		
DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。			
DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。※HDMIからUSB Type-Cへの変換（HDMI搭載パソコンの映像をUSB Type-Cディスプレイに映すなど）はできません。			
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。			
ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。			
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製（ミラーリング）することができます。			

USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル 3m 4K/60Hz

代替品



品番 EA764AC-87A
コメント 変更点:ケーブル径

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.