

品番：EA764AC-89

品名：1.0m TypeC-DVI変換ケーブル



販売価格	6,520円(税抜) / 7,172円(税込)		
カタログ価格	6,520円(税抜) / 7,172円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 23:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1893ページ		



DisplayPort AltモードのUSB Type-CのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KC-ALCDVA10
カラー	ブラック	ケーブル長	約1m(コネクタの両端含む)
ケーブル径	約4.5mm	準拠規格	DisplayPort Altモード Ver.1.2
ケーブル規格	UL2725	DVI出力	最大1920×1200(Wide) /1920×1080(フルHD)
ケーブル被覆材質	PVC	コネクタ	USB(C)オス-DVI24pinオス
対応機種	各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3 (USB Type-C)ポートを持つ機種)	サイズ	DisplayPortコネクタ部/約W12.3×D30×H6.5mm※コネクタシェルを除く DVIコネクタ部/約W39×D53.8×H15.4mm※コネクタシェルを除く

DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDVI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。

DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-Cポートを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。

DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-Cポート搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。

ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。

DisplayPort AltモードのUSB Type-CのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル

代替品



品番 EA764AC-90AA

コメント メーカー違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.