

品番：EA764AD-100

品名：[4ポート] USB2.0タコ足ハブ



販売価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/08 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ケーブルタイプで、隣のポートを邪魔しない4ポートUSB2.0ハブ


仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-HUB227BK
USB周辺機器用のポートが長さの異なるケーブルになっているので、USBメモリやワイヤレスレーザーなどを接続しても隣のポートの邪魔にならずにすっきり配線できます。コネクタの抜き差しがしやすく、自由な向きに配置できます。			
USB2.0のハイスピードに対応した4ポートUSBハブです。			
USB1.1規格の環境でも使用することができます。※この場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。			
ACアダプタを使用しないバスパワータイプです。 <注意事項>※バスパワータイプの電源供給のため、接続する機器の消費電流の合計が350mA以内でご使用ください。※バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。※バスパワーモードで消費電流の合計値により動作しない場合には、1.パソコン起動時には本USBハブにUSB機器を接続せず、起動後にUSB機器を接続する。2.それでも動作しない場合には、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。<一般的に、バスパワー(ACアダプタを使用しない)のUSB周辺機器の中でも、スキャナ、ハードディスク・CD/CD-Rドライブ・MODドライブなどのストレージ、ADSLモデムなどは大きな電力を必要としますので、動作しない場合があります>			
サイズ(W×D×H)mm	24×61×12	重量(g)	62
電源	バスパワー	カラー	ブラック
コネクタ	アップストリーム側:USB Type-A オス x1 ダウンストリーム側:USB Type-A メス x4	インターフェース規格	USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)

通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	ポート数	4
インターフェイス	USB2.0	対応OS	Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降) macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 8.6~9.2
電源(供給電流)	バスパワー:最大350mA(全ポート合計)	サイズ	24(W)x61(D)x12(H)mm
ケーブル長	アップストリーム側:40mm ダウンストリーム側:40mm(短)、70mm(長)		

ケーブルタイプのUSBポートで隣のポートを邪魔しません。

代替品

	品番	EA764AD-87A
	コメント	変更点:ポート数、形状、スロット等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.