

品番：EA764AD-102

品名：[3ポート] USB2.0ハブ(マイクロSDリーダー付)



販売価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
カタログ価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/17 12:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



microSDカードリーダー機能を搭載した超コンパクトなUSBハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-2HC319BK
サイズ(W×D×H)mm	41.8×31×15	重量(g)	18
電源	バスパワー	カラー	ブラック
インターフェース	USB2.0	コネクタ	アップストリーム側: USB Type-A オス×1 ダウンストリーム側: USB Type-A メス×3
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	ポート数	3
対応OS	Windows 11・10・8. 1・8・7・Vista・XP(SP1以降) macOS 12・11、macOS 10.12～10. 15、Mac OS X 10.4～10.11 Chrome OS	電源(供給電流)	バスパワー: 最大420mA(3ポート合計)
サイズ	41.8(W)×31(D)×15(H)mm	ケーブル長	50mm

microSDカードリーダー機能搭載のコンパクトタイプ

USB2.0×3ポートのハブにmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。

ケーブルが収納できて持ち運びに便利です。


多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCがそのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-II 128GB対応です。

AC電源不要のバスパワータイプです。

Windows&Mac両対応です。

<ご購入前にご確認ください>※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が420mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が420mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。

代替品

	<p>品番 EA764AD-102B</p> <p>コメント マイクロSDリーダー→カードリーダー</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.