

品番：EA764AD-102A

品名：[3ポート] USB2.0ハブ(マイクロSDリーダー付)



販売価格	3,400円(税抜)／3,740円(税込)		
カタログ価格	3,400円(税抜)／3,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/12 05:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1935ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3HC319S
ポート数	3ポート	インターフェイス	USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver2.0 /1.1上位互換)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.10～10.11	電源(供給電流)	バスパワー:最大900mA(3ポート合計)
コネクタ	アップストリーム側:(USB3.2)USB Type-A オス×1 ダウンストリーム側:(USB3.2)USB Type-A メス×1、(USB2.0)USB Type-A メス×2	サイズ	104.3(W)×19.7(D)×7.3(H)mm
重量	22g	ケーブル長	60mm
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps	スロット	microSDカード
最大対応メディア	microSDカード/1TB		

超薄型のアルミ筐体のUSBハブ(カードリーダー付き)です。

USB3.2×1ポート+USB2.0×2ポートのハブにmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
高級感のあるアルミボディです。
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
一体型なので、ケーブルを紛失する心配がありません。
＜ご購入前にご確認ください＞ ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1 (5Gbps) [理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1・3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

代替品

	品番	EA764AD-102B
	コメント	変更点:コネクタ形状(A→C)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.