

品番：EA764AD-16B

品名：[4ポート] USB2.0ハブ(ブラック)



販売価格	1,630円(税抜) / 1,793円(税込)		
カタログ価格	1,630円(税抜) / 1,793円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/07/18 03:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1934ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	U2H-SN4NBBK
インターフェイス	USB2.0	コネクタ形状	パソコン側(アップストリームポート): USB A×1、 周辺機器側(ダウンストリームポート): USB A×4
対応OS	Windows 11、Windows 10、 Windows 8.1、Windows 7、 Windows Vista、Windows XP / macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップ デートや、サービスパックのインストー ルが必要になる場合があります。	最大転送速度	USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論 値)、 USB1.1フルスピード/12Mbps(理論 値)
アップストリーム (パソコン側)ポート数	1ポート	ダウンストリーム (周辺機器側)ポート数	4ポート
USBケーブル方式	USB2.0	USBケーブル長	約7.0cm(コネクタを除く)
電源方式	バスパワー	供給可能電流	4ポート合計400mA (各ポート100mA未満)
カラー	ブラック	サイズ	約87.0(W)×22.0(D)×12.0(H)mm (ケーブルを除く)
重量	約23.8g	動作環境	温度5～40℃、 湿度30～80%(結露なきこと)

<p>パソコンに接続することで、1つのUSBポートを4つに増やせるUSB2.0ハブです。</p>
<p>コンパクトで邪魔にならないスティックタイプです。</p>
<p>幅広のUSB機器接続に便利なサイドポート フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。</p>
<p>約7cmのケーブル ケーブル長は、ノートパソコンでの使用に最適な約7cmです。</p>
<p>バスパワー専用タイプ ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。</p>
<p>LEDランプ付き 通信状態を確認できるLEDランプが付いています。</p>

代替品

	<p>品番 EA764AD-21A コメント 仕様をご確認ください。</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.