品番: EA764AD-204

品名: USB2.0 USB切替器(4回路/マグネット付)



販売価格	6,500円 (税抜) / 7,150円(税込)					
カタログ価 格	6,500円(税抜)/7,150円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/20 09:41現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	1935ページ					































仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-US24MG
サイズ	105(W)×56(D)×25(H)mm	重量	90g
インターフェース規格	USB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)	切替内容	パソコン4:周辺機器1
コネクタ	USB Aコネクタ メス×1(周辺機器 側) USB Bコネクタ メス×4(パソコン 側)	付属品	USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8 m)、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します) ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。	対応OS	Windows 11·10·8.1·8·7 macOS(Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10. 15、Mac OS X 10.6~10.11
切替方式	本体切替ボタン	環境条件	動作温度/0℃~40℃ 保存温度/0℃~60℃

	動作湿度/湿度0~80%RH(結露なき こと)				
4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。					
USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切り替え器です。					
ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切り替えできます。					
切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。					
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。					
接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。					
USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。					

株式会社エスコ

壁面への取り付けが可能です。

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.