

品番 : EA764AD-205

品名 : USB2.0 USB切替器(2回路/ハブ/マグネット付)



販売価格	8,100円(税抜) / 8,910円(税込)		
カタログ価格	8,100円(税抜) / 8,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 08:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1894ページ		



2台のパソコンで2台のUSB2.0機器を共有、ハブ付き切替器

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-US22HMG
インターフェース	USB仕様Ver.2.0準拠	ポート数	2ポート
対応規格	USB仕様Ver 2.0準拠	コネクタ形状	USB Aコネクタ メス×2(周辺機器側) USB Bコネクタ メス×2(パソコン側)
切替内容	パソコン2 : 周辺機器2	切替方式	本体切替ボタン
環境条件	動作温度/0℃~40℃ 保存温度/0℃~60℃ 動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)	サイズ	外寸/W105×D56×H25mm
重量	約88g	セット内容	本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します)	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15

※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。

2台のパソコンで2台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。

USBハブポート(2ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。

USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切り替え器です。

ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えられます。

切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。

強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。

接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。

壁面に取り付けが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.