

品番：EA764AD-44A

品名：[7ポート] 1.0m USB3.0ハブ(ブラック)



販売価格	10,500円(税抜)／ 11,550円(税込)			
カタログ価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2026/04/01 23:15現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	エレコム	型番	U3H-T706SBK
インターフェイス	USB3.0(USB2.0インターフェイス接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェイス接続時はUSB1.1互換で動作)	コネクタ形状	パソコン側(アップストリームポート): USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート): USB 3.0(メス)x3、USB 2.0(メス)x4
対応OS	Windows 11、10、8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、Mac OS X 10.6～10.6.8/OS X 10.7～10.7.5、10.8～10.8.3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	最大転送速度	USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
アップストリーム(パソコン側)ポート数	1	ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数	7
USBケーブル方式	USB3.0	USBケーブル長	約1.0m(コネクタ除く)
電源方式	セルフパワー		
供給可能電流 USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計4,700mA以内(USB3.0各ポート900mA未満、USB2.0各ポート500mA未満) バスパワー時::7ポート合計620mA以内(各ポート85mA未満)			
DCケーブル長(付属ACアダプター)	約1.5m	サイズ	161(W)×35(D)×30(H)mm(ケーブルを除く)

動作環境	温度:5～40℃、湿度:30～80%（結露なきこと）	付属品	専用ACアダプター
使用可能地域	本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 電気用品安全法 PSE適合(ACアダプター)	重量	約140g
USB3.0を3ポート、USB2.0を4ポート搭載。			
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。			
Windows10に対応しています			

代替品

	品番	EA764AD-76A
	コメント	同 7ポート

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.