品番：EA764AD-55

品名：[4ﾎﾟｰﾄ] USB3.1ハブ(Type-C/ﾌﾞﾗｯｸ)

販売価格	7,770円（税抜）／ 8,547円（税込）		
カタログ価格	7,770円（税抜）／8,547円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/05/06 05:35現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1936ページ		

USB Type CコネクタにUSB3.1 Gen2機器を接続する超高速USBハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH18BK
サイズ(W×D×H)mm	60.4×39.7×9.5	重量(g)	34
ケーブル長	15cm	電源	バスパワー
供給電流	最大880mA（全4ポート合計）	ポート数	4ポート
コネクタ	USB3.2　Gen2　Aコネクタ　メス×4（ダウンストリーム）USB3.2 Gen2　Type-Cコネクタ　オス×1（アップストリーム）	インターフェース規格	USB仕様　Ver3.2　Gen2（USB3.1/3.0）準拠（USB　Ver2.0/1.1上位互換）
通信速度	10Gbps（USB3.1　Gen2）5Gbps（USB3.1　Gen1）/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値）	対応OS	Windows 11・10（64bit/32bit） macOS 12・11、macOS 10.12～10.15 iPadOS 13～15 Chrome OS
USB 3.2 Gen2（USB 3.1 Gen2）対応のUSBハブです。			
USB Type-Cコネクタ搭載で、USB Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。			
USB Aポートが4個付きで合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。			
USB 3.2 Gen2（USB 3.1 Gen2）（10Gbps）[理論値]の転送速度に対応しています。			

薄型で持ち運びに便利なサイズです。

ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
＜ご購入前にご確認ください＞※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen2（10Gbps）[理論値]になります。※本製品はUSB3.2 Gen2に対応しておりますがUSB3.2　Gen2の理論値（10Gbps）の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB3.2 Gen1/USB3.1/3.0/2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB3.2 Gen1/USB3.1/3.0/2.0/1.1の転送速度になります。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.