

品番：EA764AD-65

品名：[3ポート+USB PD] USB3.0ハブ(Type-C)



販売価格	6,070円(税抜) / 6,677円(税込)		
カタログ価格	6,070円(税抜) / 6,677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/08 02:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1935ページ		



USB Type CコネクタUSB3.0機器を接続するUSBハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH8BK
サイズ(W×D×H)mm	110×33×10.5	重量(g)	42
電源	バスパワー/セルフパワー	供給電流	最大850mA(全4ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0) Aコネクタ メス×3(ダウストリーム)	インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps(USB3.1 Gen1) /480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	ポート数	3ポート
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.10～10.11 iPadOS 13～15 Chrome OS		

Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。

USB A×3ポートとType-Cポート付きでUSB Type-C両方の機器が接続できます。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) (5Gbps) [理論値]の転送速度に対応しています。

コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。

ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。

USB PD (60W)に対応しており、USB Type-Cポートを使って接続したパソコンを充電することができます。※PD対応パソコンである必要があります。

<ご購入前にご確認ください>※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) (5Gbps) [理論値]になります。※本製品はUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)に対応しておりますがUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※USB3.1 Gen2には対応していません。

ケーブル長	15cm	コネクタ形状	Type-C
-------	------	--------	--------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.