

品番：EA764AD-66

品名：[3+1ポート] USB Type-C コンボ ハブ (ブラック)



販売価格	2,230円(税抜)／2,453円(税込)			
カタログ価格	2,230円(税抜)／2,453円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/03 06:59現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1935ページ			



USB Type CコネクタUSB3.0機器を接続するUSBハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH7BK
サイズ(W×D×H)mm	111.4×34.7×10.5	重量(g)	39.2
ケーブル長	約15cm	電源	バスパワー
カラー	ブラック	コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) Aコネクタ メス×1 (ダウストリーム) USB2.0 Aコネクタ メス×3 (ダウストリーム) USB Type-Cコネクタ オス×1 (アップストリーム)
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver. 2.0/1.1上位互換)	通信速度	5Gbps (USB3.1 Gen1) /480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
ポート数	4ポート	対応OS	Windows 11・10 macOS 12・11, macOS 10.12～10.15, MacOS X 10.11 iPadOS 13～15 Chrome OS

USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) ×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。

ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) が必要ない機器と併用するのに最適です。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[理論値]に対応しています。USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)ポート
USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)ポートはスーパースピードモードで動作可能です。
USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 <ご購入前にご確認ください>※本製品の最大転送速度はUSB3.1 Gen1 (5Gbps) [理論値]になります。※本製品はUSB3.1 Gen1に対応しておりますがUSB3.1 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※本製品はUSBハブですが、すべてのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USB3.1 Gen2には対応していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.