

品番：EA764AD-68A

品名：[3ポート] スリムハブ(直付け/Type-C)



販売価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
カタログ価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/08 23:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1894ページ		



USB Type-CコネクタにUSB A 2ポートとUSB Type-Cが1ポート搭載した超スリムUSBハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH22SN
サイズ(W×D×H)mm	76.8×19.7×7.4	重量(g)	13.5
電源	バスパワー	カラー	シルバー
インターフェース	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver2.0/1.1上位互換)	コネクタ形状	USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1 /USB3.0) Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) Type-Cコネクタ メス×1 (ダウンストリーム) Type-Cコネクタ オス×1 (アップストリーム)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps※5Gbps USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) のときのみ。	ポート数	3ポート
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12, macOS (Big Sur) 11, macOS 10.12 ~10.15, Mac OS X 10.10		

～10.11
iPadOS 13～15
Chrome OS

パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。

高級感のあるアルミボディです。

Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。

USB Aポートが2個とType-Cポート付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。

USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) (5Gbps) [理論値]の転送速度に対応しています。

コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。

<ご購入前にご確認ください>※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1 (5Gbps) [理論値]になります。※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.