

品番：EA764AD-69

品名：[4ポート] USB3.1ハブ (クランプ式)



販売価格	7,770円(税抜) / 8,547円(税込)		
カタログ価格	7,770円(税抜) / 8,547円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/06 01:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



机に挟めるクランプ固定式USB3.2Gen1 Type-C 4ポートハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH31BK
<USBハブ>			
インターフェース規格	USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/3.0) 準拠 (USB Ver2.0/1.1 上位互換) ※USB3.2 Gen1はUSB-IF (USB Implementers Forum) により USB3.1/3.0が名称変更されたもので 同じ規格です。	通信速度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5 Mbps (理論値)
コネクタ形状	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×4 (ダウストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ オス (アップストリーム/PC接続側)	電源	バスパワー
供給電流	最大900mA (1ポートあたり) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。	ポート数 (合計)	4ポート
<共通仕様>			

ケーブル長	1m	セット内容	取扱説明書、ゴム板×2、固定用ネジ×2
サイズ	約W78×D44×H12mm	重量	約78g
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート (Type-Cメス) を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15 iPad OS 13～15 ChromeOS
クランプ範囲	12～30mm		

机などに挟んで使える便利なUSBハブです。

クランプ付きで机の厚さに合わせてしっかり固定できます。

ハブ部を付替えることで、様々な向きでUSB機器を接続することができます。

Type-C接続できるUSBハブです。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 4ポートのUSBハブです。

約1mのロングケーブルで配線に便利です。

ACアダプタ不要のバスパワータイプです。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) のスーパースピードモード (5Gbps・規格値) に対応しています。<ご購入前にご確認ください>※USB2.0 / 1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の規格値 (5Gbps) の転送速度を保証するものではありません。

代替品

	品番	EA764AD-55
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.