

品番：EA764AD-72

品名：[2+1ポート] コンボハブ(カードリーダー付/Type-C)



販売価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
カタログ価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/10 14:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1894ページ		



Type CのコンボハブにSDスロットとmicroSDスロットのついたカードリーダー付きハブ

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCHC16BK
サイズ(W×D×H)mm	110×36×10	重量(g)	30
ケーブル長	15cm	電源	バスパワー
カラー	ブラック	コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
ポート数	3ポート	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 11、macOS 10.12~10.15、 Mac OS X 10.4~10.11 iPadOS 13~15 Chrome OS ※iPadOSについてはType-Cポート搭載のiPad Proのみの対応です。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。

Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。

ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) が必要ない機器と併用するのに最適です。

1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。

多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。

SDXCメモリーカード (UHS-I・UHS-II) 256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。※UHS-I・IIの転送速度には対応していません。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) はUSB-IF (USB Implementers Forum) によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

AC電源不要のバスパワータイプです。

Windows&Mac両対応です。<ご購入前にご確認ください>※USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) ポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) 規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) の規格値 (5Gbps) の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が800mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が820mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.