

品番：EA764AD-75

品名：[10ポート] USB3.2ハブ(充電ポート付)



販売価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 11:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1894ページ		




仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3H1006BK
ACアダプタ	有	PD対応	非対応
ご購入前にご確認ください	※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1 (USB3.1 /3.0) 規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。	インターフェース規格	USB 3.2/2.0/1.1 Gen1
カラー	ブラック	ケーブル長	約1m
コネクタ形状	USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1 /USB3.0)Aコネクタ メス×10(ダウンストリーム)※充電ポート3ポート USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1 /USB3.0)USB Bコネクタ メス×1 (アップストリーム)	コネクタ形状(PC接続側)	USB A
サイズ	W145×D75×H27mm	ポート数(合計)	10ポート
供給電流	900mA 最大 (1ポートあたり) ※充電同期ポートは最大1.5Aまで出	重量	約148g

	<p>力できます。</p> <p>※全ポートは合計で最大13Aまで</p> <p>※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。</p>		
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	電源	セルフパワー
付属品	USBケーブル(約1m)、ACアダプタ(DC20V 3.25A ケーブル長/約1.5m)、電源ケーブル(約1.7m)	対応機種	<p>Windows搭載(DOS/V)パソコン</p> <p>Apple Macシリーズ</p> <p>Chrome OS搭載パソコン</p> <p><注意事項></p> <p>※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。</p> <p>※USB 3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。</p> <p>また接続ケーブルについても、USB 3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)規格に準拠したUSB 3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルが必要です。</p> <p>※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。</p>
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12、macOS (Big Sur) 11、macOS 10.12～10.15 Chrome OS		
USB3.2 Gen1に対応した10ポートセルフパワーUSBハブです。			
USB3.2 Gen1 Aコネクタでパソコンなどに接続することが可能です。			
スマートフォン、タブレットなどを充電ができる充電ポートを3ポート搭載しています。※最大1.5A			
AC電源のセルフパワーで、安定した電力供給ができます。			

代替品

	<p>品番 EA764AD-85</p> <p>コメント ポート数:4ポート</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

