

品番：EA764AD-76A

品名：[7ポート] USB3.0ハブ(急速充電&同期ポート付)



販売価格	7,410円(税抜)／8,151円(税込)		
カタログ価格	7,410円(税抜)／8,151円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/02 01:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1894ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3H703BKN
ポート数	7ポート	インターフェイス	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver.2.0 /1.1上位互換)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.4～10.11 Chrome OS	サイズ	154(W)×31(D)×14(H)mm
重量	58g	電源	セルフパワー
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×7(ダウンストリーム)、 USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
コネクタ形状	パソコン側:USB A	供給電流	最大900mA(1ポートあたり) ※充電・同期(データ転送)ポートは最大2.1A出力できます。 ※7ポート合計で最大4Aまで(セルフパワー時)
ケーブル長	0.5m		

過電流保護機能内蔵

USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)対応 7ポートのUSBハブです。
安定した動作ができるACアダプタ付きです。(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)
最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。
ケーブル直付けタイプです。
USB3.2 Gen1(3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
<ご購入前にご確認ください> ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1 (5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。 ※本製品はUSBハブですが、すべてのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.