品番: EA764AD-76A

品名:[7ポ-ト] USB3.0ハブ(急速充電&同期ポ-ト付)



販売価格	7,600円(税抜)/8,360円(税込)				
カタログ価 格	7,600円(税抜)/8,360円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/09 22:33現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1936ページ				











仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3H703BKN		
ポート数	7ポート	インターフェイス	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0 /1.1上位互換)		
対応OS	Windows 11·10·8. 1·8·7·Vista·XP macOS (Monterey) 12, macOS (BigSur) 11, macOS 10.12~10. 15, Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS	サイズ	154(W)×31(D)×14(H)mm		
重量	58g	電源	セルフパワー		
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1. 5Mbps(理論値)	コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネ クタ メス×7 (ダウンストリーム)、 USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネ クタ オス×1 (アップストリーム)		
コネクタ形状	パソコン側:USB A	供給電流	最大900mA(1ポートあたり) ※充電・同期(データ転送)ポートは最大2.1A出力できます。 ※7ポート合計で最大4Aまで(セルフパワー時)		
ケーブル長	0.5m				
過電流促進機能内蔵					

過電流保護機能内蔵

USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)対応 7ポートのUSBハブです。

安定した動作ができるACアダプタ付きです。(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)

最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。

※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。

ケーブル直付けタイプです。

USB3.2 Gen1(3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps·規格値)に対応しています。

<ご購入前にご確認ください>

- ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
- ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
- ※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。
- ※本製品はUSBハブですが、すべてのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
- ※USB3.2 Gen2には対応していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.