

品番：EA764AD-78

品名：[4ポート] USB3.0ハブ(マグネット固定式)



販売価格	6,300円(税抜)／6,930円(税込)			
カタログ価格	6,300円(税抜)／6,930円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/03 22:02現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1936ページ			

マグネットでしっかり固定できるセルフパワーUSB3.1 4ポートハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3H418BK
サイズ(W×D×H)mm	71×35×14	重量(g)	30
電源	セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。	インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver. 2.0/1.1 上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)	ポート数	4ポート
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP (SP1以降) macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.4～10.11 Chrome OS		

マグネットでしっかり固定できるセルフパワーUSB3.1 4ポートハブ
USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) 4ポートのUSBハブです。
セルフパワー、バスパワー両用タイプです。
安定した動作ができるACアダプタ付きです。
サイドに1ポートあるので幅広いUSB機器を接続しやすいです。

超コンパクトサイズです。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) のスーパースピードモード (5Gbps・理論値) に対応しています。＜ご購入前にご確認ください＞ ※USB 2.0/1.1 規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) 規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) の理論値 (5Gbps) の転送速度を保証するものではありません。※USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) はUSB-IF (USB Implementers Forum) によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※USB3.1 Gen2には対応していません。

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA764AD-78A</td></tr><tr><td>コメント</td><td>違い: 型番、JANコード</td></tr></table>	品番	EA764AD-78A	コメント	違い: 型番、JANコード
品番	EA764AD-78A				
コメント	違い: 型番、JANコード				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.