

品番：EA764AD-85

品名：[4ポート] USB3.1ハブ(急速充電ポート付)



販売価格	6,820円(税抜) / 7,502円(税込)		
カタログ価格	6,820円(税抜) / 7,502円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 12:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1895ページ		



充電ポートを1つ装備したACアダプタ付きのUSB3.1 Gen1 (USB3.0) 4ポートハブ。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3H420BK
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0 /1.1上位互換)	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) Aコネクタ メス×4 (ダウストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) Aコネクタ オス×1 (アップストリーム)	電源	セルフパワー・バスパワー両対応※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。
供給電流	最大900mA (1ポートあたり) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 ※充電同期ポートは最大2.1Aまで出力できます。 ※4ポートで合計最大3Aまで。(セルフパワー時)	サイズ	W95xD31xH14mm
重量	約44g (本体のみ)	ケーブル長	約0.3m
付属品	ACアダプタ (DC5V 3A ケーブル長/約1.5m)	対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン Apple Macシリーズ Chrome OS搭載パソコン <注意事項> ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1

			(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※2.4GhzやBluetoothのワイヤレス機器(キーボード、マウス等)は、USB3.1ポートに接続すると正常に動作しない場合があります。その場合はUSB2.0ポートに接続する、USB2.0のUSBハブなどを使用して接続してください。
--	--	--	---

対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP (SP1以降) macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11、Chrome OS		
------	--	--	--

USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)4ポートのUSBハブです。

安定した動作ができるACアダプタ付きです。

最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。

ケーブル直付タイプです。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。<ご購入前にご確認ください>
 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.