

品番：EA764AD-93A

品名：[4ポート] USB2.0ハブ(強力マグネット付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,710円(税抜) / 8,481円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,710円(税抜) / 8,481円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/19 03:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1893ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|----------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-HUB225GBKN |
| ポート数 | 4 | インターフェイス | USB2.0 |
| コネクタ | アップストリーム側: MiniUSB B メス×1 ダウンストリーム側: USB Type-A メス×4 | 電源 | セルフパワー、バスパワー用 |
| サイズ | 83(W)×34(D)×15(H)mm | 重量 | 33g |
| ケーブル長 | 1.8m | カラー | ブラック |
| 通信速度 | 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) | 供給電流 | バスパワー時:最大350mA(全ポート合計) セルフパワー時:最大500mA(1ポートあたり) |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。 | 付属品 | ACアダプタ(1.8m)、USBケーブル(1.8m) |

USBハブの片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトです。

1ポート側にUSBメモリなどを使えば他のポートをふさいだり、USBコネクタ同士が干渉することがありません。

USB2.0のハイスピードに対応した4ポートUSBハブです。

USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。

ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応です。

<注意事項>※バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。※バスパワーモードで消費電流の合計値により動作しない場合には、1.パソコン起動時には本USBハブにUSB機器を接続せず、起動後にUSB機器を接続する。2.それでも動作しない場合には、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。3.それでも動作しない場合には、USBハブに付属のACアダプタを接続してご使用ください。<一般的に、バスパワー（ACアダプタを使用しない）のUSB周辺機器の中でも、スキャナ、ハードディスク・CD/CD-Rドライブ・MOドライブなどのストレージ、ADSLモデムなどは大きな電力を必要としますので、必ず付属のACアダプタをご使用ください>

マグネット付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.