

品番：EA764AD-94A

品名：[4ポート] USB2.0ハブ(強力マグネット付/バスパワー)



販売価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
カタログ価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 04:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1893ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-HUB226GBKN
ポート数	4	インターフェイス	USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1 上位互換)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライ WEB対応表をご覧ください。	電源	バスパワー
サイズ	83(W)×34(D)×15(H)mm	重量	33g
コネクタ	アップストリーム側: MiniUSB B メス x1 ダウンストリーム側: USB Type-A メス x4	カラー	ブラック
ケーブル長	1m	通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
供給電流	350mA 最大(全ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。	付属品	ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス)約 1.0m)

ACアダプタを使用しないバスパワーのUSBハブです。

片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面を使えば他のポートをふさぐことはありません。

USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。

過電流保護機能内蔵

マグネット付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.