

品番：EA764AD-97

品名：[4ポート] USB2.0ハブ(延長用/0.6m)



販売価格	1,980円(税抜)／2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜)／2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/22 00:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

USBケーブルを延長・分配し離れた場所にあるUSBプリンタやHDDなどと接続するのに最適な4ポートUSBハブ。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-HEX406BK
接続ケーブルが一直線になるようコネクタ配置が考慮された4ポートUSBハブです。			
製品本体にフック穴を装備しているので、市販されているフックなどに引っ掛けて使用できます。			
USBケーブルにはノイズ対策に優れた「28AWG/2C+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しています。ノイズが乗りにくい仕様になっています。			
USB1.1規格の環境でも使用することができます。※この場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。			
ACアダプタを使用しないバスパワータイプです。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。接続した周辺機器の消費電流合計値が400mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。			
サイズ(W×D×H)mm	42×52×22.5	重量(g)	53
カラー	ブラック	ケーブル長	0.6m
インターフェース	USB仕様Ver.2.0準拠(USB仕様Ver. 1.1上位互換)	ポート数	4
インターフェイス	USB2.0	対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP (SP1以降) macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.0～10.11、Mac OS 9.0～
電源(供給電流)	バスパワー:最大400mA(全ポート合	コネクタ	アップストリーム側:USB Type-A オス

	計)		×1 ダウンストリーム側:USB Type-A メス ×4
サイズ	42(W)×52(D)×22.5(H)mm		
同一方向にコネクタを配置できる延長に最適なUSBハブ。			
フック穴があり、引っ掛けて使用できます。			

代替品

	品番	EA764AD-96
	コメント	違い:延長用コードなし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.