

品番：EA764AE-23

品名：高性能ディスプレイ分配器(8分配)



販売価格	21,700円(税抜) / 23,870円(税込)		
カタログ価格	21,700円(税抜) / 23,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 03:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1900ページ		



信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能分配器

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-SP8
コネクター形状	入力用: ミニD-sub (HD) 15pinメス×1 出力用: ミニD-sub (HD) 15pinメス×8	サイズ(W×D×H)mm	197×80×43
重量(g)	770	消費電力	2.76W
消費電流	285mA	最大表示解像度	2048×1536ドット(60Hz対応)
映像周波数帯域幅(-3db)	300MHz	稼働温度	5~40℃

パソコン1台からディスプレイ8台へアナログRGB信号を分配出力します。

ノイズ要因である信号増幅時の波形の乱れをIC制御で素早く安定化させることで大幅にノイズを低減しています。

信号増幅回路を内蔵しており最長65m先のディスプレイに画像を出力できます。※画像信号はケーブル上での信号損失が非常に大きく、ケーブルの品質によっても劣化具合が大きく左右されます。長距離伝送時は場合により画質が劣化することがあります。

2048×1536ドットまでの高解像度に対応します。

超高解像度の帯域幅300MHzに対応します。

ワイド画面表示にも対応しています。

DDC、DDC2、DDC2B(ポート1のみ)対応します。

3段階までのカスケード接続に対応します。※カスケード接続時は接点の増加により通常以上にノイズの影響を受けます。パソコンから最先端のディスプレイまでの総距離をできるだけ短くしてご使用ください。

<ご注意>※本製品の映像信号伝送距離はパソコン本体～分配器～ディスプレイ間の総距離が65mまで対応です。※30m以上のディスプレイケーブルについては特注にて対応可能です。詳しくは、サンワサプライ社営業までご確認ください。※画像信号の劣化につきましては使用環境、使用機器、その他のケーブルのグレードなどにより非常に異なりますので保証できるものではありません。パソコン本体-ディスプレイを直接接続した場合の映像レベルが分配器を挿入した接続状況でも表示できる映像レベルとなります。※ミニD-sub(HD)15pin=HD(3WAY)15pinです。

付属品	ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様 ストレート全結線1.8m×1本、ACアダ プタ(DC9V 600mA)、取扱説明書、 保証書		
各社ディスプレイに対応			
3段階までのカスケード接続に対応します			
分配数	8		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.