


品番：EA764AE-3

品名：DVI対応パソコン切替器(2切替)



販売価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/14 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1946ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	KVM-DVH DU2
最大PC接続台数	2台	インターフェイス	PC側:DVI-D24ピン(オス)×2、USBタイプA(オス)×4、3.5φステレオミニ(オス)×2 周辺機器側:DVI-D24ピン(メス)×1、USBタイプA(メス)×2、3.5φステレオミニ(メス)×1
対応OS	Windows11/10/8.1/8/7/Vista(～SP1)・XP(～SP3)/2000(～SP4)、 Mac OS X(10.3以降)・macOS(10.12以降)・Mac OS X(10.0～10.5) ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。	サイズ	125(W)×80(D)×25(H)mm(ケーブル、突起部を含まず)
最大解像度	1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)	付属品	パソコン用カスタムケーブル(1.2m ※コネクター含む)1本、マニュアル
対応機種(USB機器)	USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器	対応機種(マウス)	USBマウス ※1 ※1マウス:以下4機種については動作することを確認しております。ご使用の際は以下型番のマウスをご使用ください。M-M1UBBK/RS、M-M1UBWH/RS、M-M2UBBK/RS、M-M2UBWH/RS

対応機種(キーボード)	DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)、MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は、[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。	対応機種(ディスプレイ)	DVIコネクタ搭載ディスプレイ
対応機種(スピーカー)	3.5φステレオミニプラグ搭載スピーカー	切替音	なし
電源	バスパワー	定格電圧	5V
最大消費電力	5.0W	切替方式	切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
供給可能電流	ポート合計1A以内(1ポート当たり500mA以内)	重量	約320g(ケーブルを含まず)

USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。

チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。

2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。

Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。

MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.