

品番：EA764AE-4

品名：DVI対応パソコン切替器(4切替)



販売価格	34,400円(税抜) / 37,840円(税込)		
カタログ価格	34,400円(税抜) / 37,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/26 02:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1906ページ		



1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応  
4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器

#### 仕様

メーカー	エレコム	型番	KVM-DVH DU4
最大PC接続台数	4台	対応OS	Windows11/10/8.1/8/7/Vista (~SP1)・XP(~SP3)/2000 (~SP4)、 Mac OS X(10.3以降)・macOS (10.12以降)・Mac OS X(10.0~10. 5) ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin /DVI-I29pin)への変換アダプタが必要 です。
インターフェイス	PC側: DVI-D24ピン(オス)×4、USB タイプA(オス)×8、3.5φステレオミニ (オス)×4 周辺機器側: DVI-D24ピン(メス)×1、 USBタイプA(メス)×2、3.5φステレオ ミニ(メス)×1	サイズ	200(W)×80(D)×25(H)mm(ケーブ ル、突起部を含まず)
最大解像度	1,920×1,200(WUXGA)、1,920 ×1,080(フルHD)	付属品	パソコン用カスタムケーブル(1.2m ※コネクタ含む)1本、パソコン用カ スタムケーブル(1.8m ※コネクタ 含む)1本、ACアダプター、マニュアル
対応機種(USB機器)	USB機器 / USB2.0またはUSB1.1対 応のUSB機器	対応機種(マウス)	USBマウス ※以下4機種については動作すること

			を確認しております。ご使用の際は以下型番のマウスをご使用ください。 M-M1UBBK/RS、M-M1UBWH/RS、 M-M2UBBK/RS、M-M2UBWH/RS
対応機種(キーボード)	DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)、 MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は、[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。	対応機種(ディスプレイ)	DVIコネクタ搭載ディスプレイ
対応機種(スピーカー)	3.5φステレオミニプラグ搭載スピーカー	切替音	なし
電源	ACアダプタ(5.3V、2.4A)	定格電圧	5V
最大消費電力	5.3W	切替方式	切替スイッチ、ホットキー ([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※ マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
供給可能電流	ポート合計1A以内(1ポートあたり500mA以内)	重量	500g(ケーブルを含まず)

USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。  
※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。

チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。

2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。

Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。

MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。

4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカーを共有できるパソコン切替器です。

配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。

切替先がひと目でわかるLEDランプ付き

パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。

パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。

HDCP機器の接続に対応しています。  
※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。

1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。

切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。  
※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。

一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。

裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。

φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカーも共有可能です。

スピーカーだけを単独で切り替えることも可能です。

高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。

ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.