

品番：EA764AE-42

品名：パソコン切替器(DisplayPort)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 15,900円(税抜) / 17,490円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 15,900円(税抜) / 17,490円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/01 04:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを、2台のパソコンで切り替えて使用ができるKVM切替器

仕様

|               |   |          |  |
|---------------|---|----------|--|
| メーカー          | サンワサプライ   | 型番       | SW-KVM2DPUUS   |
| 最大PC接続台数      | 2台  | 切替方式     | 本体ボタン切替  |
| 主な対応解像度       | 4096×2160(60Hz、4:4:4 )<br>3840×2160(60Hz、4:4:4)<br>1920×1080p(24/25/30/50 /60Hz)<br>1920×1080i(50/60Hz)<br>1280×720p(50/60Hz)<br>720×576p(50Hz)<br>720×480p(60Hz) | インターフェース | 【PC側】<br>ディスプレイ/DisplayPortメス×2<br>USB2.0 Bコネクタメス×2<br>【周辺機器側】<br>ディスプレイ/DisplayPortメス×1<br>キーボード/USB2.0 Aコネクタメス×1<br>マウス/USB2.0 Aコネクタメス×1 |
| 電源            | USBポートから電源供給  | 消費電流     | 最大150mA  |
| DisplayPort規格 | DisplayPort 1.2   | HDCP     | HDCP2.3(パススルー)   |
| 動作温度・湿度       | 温度/5℃～45℃<br>湿度/85%以下(結露なきこと)   | 保管温度・湿度  | 温度/0℃～45℃<br>湿度/80%以下(結露なきこと)  |
| サイズ           | 142.3(W)×55(D)×21(H)mm  | 重量       | 約194g  |
| 付属品           | パソコン接続用DisplayPortケーブル  | 対応OS     | Windows 11・10・8.1・8  |

|   |   |           |  |
|---|---|-----------|--|
|   | (1.5m)×2<br>パソコン接続用USBケーブル(1.0m)<br>×2<br>専用給電ケーブル(1.0m)×1<br>取扱説明書(保証書付き)      |           | macOS (Tahoe) 26、macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (Big Sur) 11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15  |
| 対応機種  | Windows搭載 (DOS/V) パソコン<br>Apple Macシリーズ<br>(USB Aコネクタ メスDisplayPort出力<br>を持つ機種) | 対応機種※注意事項 | ※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。<br>※BIOSでの動作については動作保証対象外です。<br>キーボード/USBキーボード<br>※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。<br>※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。<br>※Bluetoothキーボードには非対応です。<br>※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。<br>マウス/USBマウス<br>※Bluetoothマウスには非対応です。<br>ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ<br>※EIZO製モニタについては動作保証対象外。 |
| 本体のボタン一つで、誰でも簡単に切替が可能。  |   |           |  |
| 4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度までに対応。美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。                                    |   |           |  |
| キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプ。多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応。   |   |           |  |
| ソフトウェアのインストールが不要。接続するだけで切り替えて使用することができます。   |   |           |  |
| パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するため、ACアダプタが不要。<br>※パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。 |   |           |  |
| DisplayPort切替器としての利用も可能。※キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。  |   |           |  |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.