品番: EA764AE-5

品名: KVMパソコン切替器[2切替]



販売価格	27,200円 (税抜)/ 29,920円(税込)					
カタログ価 格	27,200円(税抜)/29,920円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/05 07:39現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	1946ページ					



仕様

メーカー	エレコム	型番	KVM-NVXSN2
インターフェイス	PC側: SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため、同梱のケーブルのみ使用可能 コンソール側: マウス: ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1/キーボード: ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1/ディスプレイ: D-Sub15ピン(VGA)メス×1	サイズ	130(W)×75(D)×44(H)mm
最大解像度	2,048×1,536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠	付属品	KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS /2) 約1.0m ×2本
対応OS	Windows11/10/8.1/8/7/Vista /XP、 Mac OS X Cheetah 10.1から macOS Monterey 12まで	対応機器	VGA端子およびUSB-AまたはPS/2 ポートを有するパソコン
対応機種(マウス)	有線マウス(USB-A端子、PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4 GHz) ※マウスエミュレーション機能 をONにすると、正常動作しない場合が	対応機種(キーボード)	有線キーボード(USB-A端子、PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は、 [ScrollLock]キーのあるキーボード

	あります。その場合は、マウスエミュレー ション機能をOFFにしてご使用くださ い。		
対応機種(ディスプレイ)	VGA端子を有するもの	切替音	あり/なし ※ホットキーにて切替可能
電源	USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)	最大PC接続台数	2台
切替方式	切替スイッチ、ホットキー ([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、 マウスのスクロールボタン ※マウス スクロールによる操作はホットキーでの 設定が必要です。	重量	460g ※ケーブル含まず
VCCI Class B	対応		

1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。

パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。

PS/2やVGA端子など、レガシーインターフェイスを使用している環境でも使用可能です。

"エミュレーション機能"を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。

"ディスプレイエミュレーション機能"を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。

一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える"AUTOSCAN機能"を搭載しています。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。

パソコンのUSBポートまたはPS/2ポートから給電する"バスパワー駆動"のため、コンセントがない場所でも使用可能です。

本体の"パソコンセレクトボタン"を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。

操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。※マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。

本体前面に、パソコンへの接続状況と、操作可能なパソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。

本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。

マウス、キーボード、VGAディスプレイのケーブルが一体となった"KVMケーブル"を付属し、複数のケーブルを使用する必要がなく、デスクまわりをすっきりまとめられます。

住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。

USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。※BluetoothRマウス、キーボードは非対応です。

接続するVGAディスプレイはFull HDに対応しています。

株式会社エスコ