

品番：EA764AE-51

品名：4K対応HDMI分配器(2分配)



販売価格	23,100円(税抜)／25,410円(税込)		
カタログ価格	23,100円(税抜)／25,410円(税込)		
在庫数	最新在庫：3 (2025/12/16 06:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1940ページ		



4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を8台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます。専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています。

仕様

メーカー	エレコム	型番	VSP-HDP12BK
コネクター形状	入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2 電源:Micro-Bコネクター×1	分配数	2
サイズ	約140(W)×92.5(D)×25(H)mm	重量	約302g(本体)
最大表示解像度	4K60Hz(4,096×2,160)	主な対応解像度	4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI規格	HDMI2.0b	HDR	HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応
データレート	18Gbps	映像周波数帯域	600MHz
対応映像出力機器	HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等	対応映像表示機器	HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
ポート数	入力:1、出力:2	許容ケーブル長	入出力側共に5m以内

HDCP	HDCP1.4/2.2対応	CEC	OUTPUT1のみ対応
カスケード	2段まで	適合規格	VCCIクラスB
AC アダプター定格	DC 5V 0.6A	AC アダプター入力電圧	100V~240V
材質	メタル(本体)	付属品	専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部
使用温度・湿度	5~40°C 湿度0~80%(ただし結露なきこと)	保存温度・湿度	20~60°C 湿度0~80%(ただし結露なきこと)
パソコンやゲーム機などからのHDMI信号を高画質・高音質のまま2台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に同時に分配出力できます。(CECはOUTPUT1のみ対応、ARC、HECは非対応です。)すべての機器の動作を保証するものではありません。			
ミラーリング・マルチディスプレイのどちらでもご利用可能です。			
A/Bモード切り替えスイッチ付きです。(Aモードの場合は共通の解像度と音声フォーマットで出力、Bモードの場合はOUTPUT1に接続されているディスプレイの解像度と音声フォーマットで出力)			
最大4,096×2,160 60Hz 解像度のディスプレイ出力に対応し、高精細で臨場感のある大画面で写真やWebの閲覧が可能です。			
HDMI端子に金メッキ加工を採用しており、サビに強く信号劣化を防ぎます。			
HDR10、Dolby Vision®、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。			
HDCP 1.4/2.2対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツもご利用できます。			
入出力各ポート5mまでの、PremiumHDMIケーブル(HDMI規格認証品)がご利用可能です。			
綺麗な画像を分配できるので効率的なプレゼンテーションが行えます、またデモンストレーションなどにも最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.