

品番：EA764AE-63

品名：パソコン自動切替器(DisplayPort対応/2:1)



販売価格	77,100円(税抜) / 84,810円(税込)		
カタログ価格	77,100円(税抜) / 84,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1898ページ		



DisplayPortディスプレイ、USBキーボード、USBマウスに対応しUSB3.1(3.0)ハブも切替え出来る操作性に優れたパソコン自動切替器

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-KVM2HDPU
主な対応解像度	4096×2160(60Hz、4:4:4) 4096×2160(60Hz、4:2:0) 3840×2160(60Hz、4:4:4) 3840×2160(60Hz、4:2:0) 1920×1200(60Hz) 1920×1080(60Hz)	インターフェース	(パソコン用)ディスプレイ / DisplayPort(タイプA)メス×2 キーボード・マウス・USB3.1 Gen1(USB 3.0)ハブ / USB Bコネクタメス×2 スピーカー / 3.5mmステレオミニジャック×2マイク / 3.5mmステレオミニジャック×2(周辺機器側)ディスプレイ / DisplayPort(タイプA)メス×1キーボード / USB Aコネクタメス×1マウス / USB Aコネクタメス×1スピーカー / 3.5mmステレオミニジャック×2マイク / 3.5mmステレオミニジャック×2 USB3.1 Gen1(USB 3.0)ハブ / USB Aコネクタメス×2
電源	ACアダプタ(DC5V 4A)	消費電流	0.23A(最大)
切替方式	本体ボタン切替、ホットキー切替、オートスキャン切替	切替音	ピープ音ON・OFF設定可能
動作時温度・湿度	0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこ)	保存時温度・湿度	-20~60℃ 湿度/80%以下(結露)

	と)		なきこと)
最大パソコン接続台数	2	サイズ	W200×D74.7×H42.9mm
重量	660g	付属品	DisplayPortケーブル(1.5m)×2、 USB3.1 Gen1(USB 3.0)ケーブル (1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8 m)×2、マイクケーブル(1.8m)×2、 ACアダプタ×1、電源コード×1、取扱 説明書(保証書付き)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、ま たはノートパソコン、Apple Macシリー ズ※USB Aコネクタメス、DisplayPort 出力を持つ機種。	対応キーボード	USBキーボード
対応マウス	USBマウス	対応ディスプレイ	DisplayPort入力端子を標準搭載して いるテレビ・パソコン用ディスプレイ
対応解像度	最大4K/2K(4096×2160)	対応スピーカー・マイク	3.5mmステレオミニプラグ対応スピー カー・マイク
対応OS	Windows 11・10・8. 1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各 Edition対応)Windows Server 2003 /2003 R2/2008/2008 R2/2012 /2012R/2016/2019macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、 Mac OS X 10.6~10.11、Linux (CentOS、uBuntu、OpenSUSE)		

1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。

最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しています。1920×1200(WUXGA)、
1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。

HDCP対応だから地デジやブルーレイディスクの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。

USB3.1 Gen1(USB 3.0)対応ハブを2ポート搭載しており、USB3.1 Gen1(USB 3.0)対応機器など各種USBデバイスを2台のパソコンで
切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、とい
うことも可能です。

スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで
作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。

フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載しています。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。

KVM、USB3.1 Gen1(USB 3.0)ハブ、オーディオの独立切替が可能です。

キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。

ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。

マウス・キーボードのみの接続も可能です。(DisplayPortディスプレイはパソコンへ直結して使用)

ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。

全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載です。<ご注意>※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由
では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバーを要する機能についても本製品経由では使用すること

ができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボード・Bluetoothマウスには非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。※本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。※キーボード、マウスにおいてドライバーのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.