品番: EA764AE-64

品名:パソコン自動切替器(DisplayPort対応/4:1)



販売価格	<b>108,000円</b> (税抜)/ 118,800円(税込)				
カタログ価 格	108,000円(税抜)/118,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/24 21:18現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	1939ページ				























DisplayPortディスプレイ、USBキーボード、USBマウスに対応しUSB3.1(3.0)ハブも切替え出来る操作性に優れたパソコン自動切替器

## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-KVM4HDPU
主な対応解像度	4096×2160(60Hz,4:4:4) 4096×2160(60Hz,4:2:0) 3840×2160(60Hz,4:4:4) 3840×2160(60Hz,4:2:0) 1920×1200(60Hz)1920×1080 (60Hz)	インターフェース	(パソコン用)ディスプレイ /DisplayPort(タイプA)メス×4 キーボード・マウス・USB3.1 Gen1 (USB 3.0) ハブ/USB Bコネクタメス×4ス ピーカー/3.5mmステレオミニジャック ×4マイク/3.5mmステレオミニジャック ×4(コンソール用)ディスプレイ /DisplayPort(タイプA)メス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス /USB Aコネクタメス×1スピーカー/3. 5mmステレオミニジャック×2マイク/3. 5mmステレオミニジャック×2USB3.1 Gen1 (USB 3.0) ハブ/USB Aコネクタメス×2
電源	ACアダプタ(DC5V 4A)	消費電流	0.46A
切替方式	本体ボタン切替、ホットキー切替、オートスキャン切替	切替音	ビープ音ON・OFF設定可能
動作時温度·湿度	0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこ	保存時温度·湿度	-20~60℃ 湿度/80%以下(結露

	と)		なきこと)
最大パソコン接続台数	4	サイズ	W260.3×D74.7×H42.9mm
重量	851g	付属品	DisplayPortケーブル (1.5m) × 4、 USB3.1 Gen1 (USB 3.0) ケーブル (1.8m) × 4、オーディオケーブル (1.8 m) × 4、マイクケーブル (1.8m) × 4、 ACアダプタ×1、電源コード×1、取扱 説明書 (保証書付き)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、またはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、DisplayPort出力を持つ機種。	対応キーボード	USBキーボード
対応マウス	USBマウス	対応ディスプレイ	DisplayPort入力端子を標準搭載して いるテレビ・パソコン用ディスプレイ
対応解像度	最大4K/2K(4096×2160)	対応スピーカー・マイク	3.5mmステレオミニプラグ対応スピー カー・マイク
対応OS	Windows 11·10·8. 1·8·7·Vista·XP(32/64bit、各 Edition対応)Windows Server 2003 /2003 R2/2008/2008 R2/2012 /2012R/2016/2019macOS 12·11、macOS 10.12~10.15、 Mac OS X 10.6~10.11、Linux (CentOS、uBuntu、OpenSUSE)		

1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで4台のパソコンを切り替えて使用できます。

最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しています。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。

HDCP対応だから地デジやブルーレイディスクの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。

USB3.1 Gen1 (USB 3.0) 対応ハブを2ポート搭載しており、USB3.1 Gen1 (USB 3.0) 対応機器など各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。

スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。

フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載しています。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。

KVM、USB3.1 Gen1 (USB 3.0) ハブ、オーディオの独立切替が可能です。

キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。

ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。

マウス・キーボードのみの接続も可能です。(DisplayPortディスプレイはパソコンへ直結して使用)

ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。

全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載です。<ご注意>※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバーを要する機能についても本製品経由では使用すること

ができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボード・Bluetoothマウスには非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。※本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。※キーボード、マウスにおいてドライバーのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.