

品番：EA764AE-65

品名：パソコン自動切替器(4K対応/2:1)



販売価格	80,000円(税抜) / 88,000円(税込)		
カタログ価格	80,000円(税抜) / 88,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 04:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1898ページ		



4K解像度のHDMIディスプレイ、USBキーボード、USBマウスに対応しUSB3.2 Gen1ハブも切替え出来る操作性に優れたKVM切替器。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-KVM2U3HD
インターフェース	(パソコン用)ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×2 キーボード・マウス・USB3.2 Gen1ハブ/USB Bコネクタメス×2スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2(周辺機器側)ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2USB3.2 Gen1ハブ/USB Aコネクタメス×2	切替方式	本体ボタン切替、ホットキー切替、オートスキャン切替
電源	ACアダプタ(DC5V 4A)	消費電流	356mA(最大)
環境条件	動作時/温度 0~40℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)	サイズ	W200×D76.6×H42mm
重量	約654g	ケーブル長	1.8m
最大パソコン接続台数	2台	切替音	ピープ音ON/OFF設定可能

ディスプレイエミュレーション機能	あり	形状	据え置き型
映像出力コネクタ	HDMI	セット内容	HDMIケーブル(1.8m)×2USB3.2 Gen1ケーブル(1.8m)×2オーディオケーブル(1.8m)×2電源アダプタ(DC5V 4A)×1電源コード(1.8m)×1取扱説明書(保証書付き)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、HDMI出力を持つ機種。	対応OS	Windows 11・10・8、1・8・7・Vista・XP・Windows Server 2019・2016・2012 R2・2012・2008 R2・2008・2003 R2・2003macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.8～10.11Linux (CentOS・Ubuntu・openSUSE)
対応キーボード	USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボードには非対応です。 ※HDMI・High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI licensing Administrator, Incの商標または登録商標です。	対応マウス	USBマウス※Bluetoothマウスには非対応です。
対応ディスプレイ	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ	対応解像度	4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0) 3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0) 1920×1080(60/50/30/24Hz) ※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)、4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します。
対応スピーカー・マイク	3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力はできません。別途設定変更が必要です。		

1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。

4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。

ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。

HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。

USB3.2 Gen1ハブを2ポート搭載しており、カードリーダーやプリンタなど各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切り替えも可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。

スピーカーの共有も可能です。単独切り替えにも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切り替えができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。

KVM、USB3.2 Gen1ハブ、オーディオの独立切り替えが可能です。

キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。

ホットキー、本体切り替えボタン、2通りの切り替え方法に対応しています。

マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用)

HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。ACアダプタの接続は必要。ボタン切替操作のみ対応。)

ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。

全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載です。

最大2つのオーディオソースをミックスして同時出力できるオーディオミックスモードを搭載しています。ポートを切り替えていてもシステム警告音などをチェックすることができます。<ご注意>※本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.